

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-20E-G38-4

Ürün numarası: 576341

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1053 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Pnömatik bağlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım