


**P-Bağlantı Manifoldu**  
**VABM-B10-20-N38-3-P53**  
Ürün numarası: 576376

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                     | Değer                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü               | 22 mm                               |
| Montaj konumu               | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı      | 3                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı               | 268 g                               |
| Montaj türü                 | montaj braketi ile                  |
| Pnömatik bağlantı 1         | 3/8 NPT                             |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi     | Dövme alüminyum alaşım              |