


P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-20-G38-2-P53-E

Ürün numarası: 576414

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	240 g
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım