


P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-20-G38-3-P53-E

Ürün numarası: 576415

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	22 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	282 g
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım