


# Baęlantı Plakası|Taban Plakası VMPAC-AP-14-SP-1

Ürün numarası: 576576

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Deęer                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Genişlik                    | 32.8 mm                               |
| Uzunluk                     | 169 mm                                |
| Izgara ölçüsü               | 26.8 mm                               |
| Maks. valf yeri sayısı      | 1                                     |
| Çalışma basıncı             | -0.9 bar...8 bar                      |
| Kontrol basıncı             | 3 bar...8 bar                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B2-L                        |
| Ortam sıcaklığı             | -5 °C...50 °C                         |
| Ürün ağırlığı               | 160 g                                 |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 3         | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 4         | G1/4                                  |
| Pnömatik bağlantı 5         | G1/4                                  |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                           |
| Gövde malzemesi             | PA takviyeli                          |