


# Çift el kumanda bloğu ZSB-1/8-B

Ürün numarası: 576656

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4 mm
Çalıştırma türü	pnömatik
Montaj konumu	herhangi bir
Güvenlik fonksiyonu	İki elle kullanım
Performans seviyesi (PL)	İki elle kullanım / Kategori 1, Performans Seviyesi c
Çalışma basıncı	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	50 l/dak
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	420 g
Montaj türü	geçiş deliği ile dişi dış ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı