


# Bağlantı kablosu NEBV-C-S7WA44HS-K-10-N-LE36-S10

Ürün numarası: 577378

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standartda dayalı                             | DIN 47100                                 |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                           |
| Bağlantı frekansı                             | 50                                        |
| Ürün ağırlığı                                 | 1800 g                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı                        |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | köşeli                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | açılı                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Sub-D                                     |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 44                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 36                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | 2x vida 4-40 UNC<br>sızdırmazlık elemanlı |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı                            |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | Kablo                                     |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç                                   |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 36                                        |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                                |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 0.86 A                                    |
| Koruyucu topraklama bağlantısı                | mevcut değil                              |
| Kablo uzunluğu                                | 10 m                                      |
| Kablo özelliği                                | Standart                                  |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 39 mm                                     |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 115 mm                                    |
| Kablo çapı                                    | 9.6 mm                                    |
| Kablo çapı toleransı                          | ± 0,2 mm                                  |
| Kablo yapısı                                  | 36 x 0,25 mm <sup>2</sup>                 |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.25 mm <sup>2</sup>                      |
| Koruma türü                                   | IP65<br>IP67<br>IP69K                     |
| Koruma türüne ilişkin not                     | monte edilmiş durumda                     |

| Özellik                              | Değer                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Özellikler                           | temizliği kolay                            |
| Ortam sıcaklığı                      | -5 °C...60 °C                              |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C                              |
| Depolama sıcaklığı                   | -20 °C...40 °C                             |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)    | AB RoHS direktifine göre                   |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)  | Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L                             |
| Malzeme hakkında not                 | RoHS uyumlu                                |
| Kirlenme derecesi                    | 3                                          |
| Korozyon direnci sınıfı KBK          | 3 - yoğun korozyona maruziyet              |
| Kablo kılıfı malzemesi               | PVC                                        |
| Kablo kılıfının rengi                | gri                                        |
| Gövde malzemesi                      | PA takviyeli                               |
| Gövde rengi                          | gri                                        |
| Vida malzemesi                       | Paslanmaz çelik                            |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi    | EPDM                                       |
| Fiş kontakları malzemesi             | Altın kaplı Bronz                          |
| Yalıtım kılıfı malzemesi             | PVC                                        |