

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-L-G14-Q8-P10

Ürün numarası: 578284

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 6 mm                                                                |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 16 mm                                                               |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                      |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi   |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                      |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | NSF C0523185                                                        |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                        |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Uygunluk Beyanı<br>NSF/ANSI 169                                |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...150 °C                                                       |
| Nominal sıkma torku                     | 7.5 Nm                                                              |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                               |
| Ürün ağırlığı                           | 25.8 g                                                              |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW13                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış G1/4                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                    |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı                                 |
| Dış contası malzemesi                   | FPM                                                                 |
| Tutma halkası malzemesi                 | PEI                                                                 |
| Gevşetme halkası malzemesi              | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç                                  |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hortum contası malzemesi            | FPM                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi            | PEI                             |