

Perde geiř baęlantı parası NPQH-H-G14F-Q8-P10

Ürün numarası: 578298

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	7 mm
Hortum yerleřtirme derinlięi	16 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-ekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralıęı alıřma basıncı	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
alıřma basıncına iliřkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoęun korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklıęı	0 °C...150 °C
Ürün aęırlıęı	46.5 g
Montaj türü	Dıř altıgen SW20
Pnömatik baęlantı 1	Diři diř G1/4
Pnömatik baęlantı 2	dıř apı Ø 8 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Tutma halkası malzemesi	PEI
Gevřetme halkası malzemesi	Kimyasal olarak nikel kaplı pirin
Somun malzemesi	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepesi segmenti malzemesi	yüksek alařımlı paslanmaz elik
Destek halkası malzemesi	PEI

