

Geçmeli burç
NPQH-D-S10-E-P10
Ürün numarası: 578320

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	0 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	12 g
Pnömatik bağlantı 1	Geçmeli burç çapı 10 mm
Pnömatik bağlantı 2	Geçmeli burç çapı 10 mm
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı