

Konnektör NPQH-D-Q4-E-P10

Ürün numarası: 578323

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 3 mm |
| Hortum yerleştirme derinliği | 13 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | düz şekil İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | NSF C0523185 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 3 - yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Gıdaya uygunluk | bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169 |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...150 °C |
| Ürün ağırlığı | 7 g |
| Pnömatik bağlantı 1 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Pnömatik bağlantı 2 | dış çapı Ø 4 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı |
| Tutma halkası malzemesi | PEI |
| Gevşetme halkası malzemesi | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç |
| Hortum contası malzemesi | FPM |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |
| Destek halkası malzemesi | PEI |