

Çabuk Bağlantı Rakoru NPQH-D-G12-Q10-P10

Ürün numarası: 578349

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8 mm
Hortum yerleştirme derinliği	18.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	0 °C...150 °C
Nominal sıkma torku	9 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	35.4 g
Montaj türü	Dış altıgen SW16 Alyan anahtarı SW8
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/2
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı
Dış contası malzemesi	FPM
Tutma halkası malzemesi	PEI

Özellik	Değer
Gevşetme halkası malzemesi	Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç
Hortum contası malzemesi	FPM
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PEI