

Kör tapa
NPQH-BK-G14-P10
Ürün numarası: 578407

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Kör tapa
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 psi...290 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	Statik monte eleman, ISO 14644-1 uyarınca anlamlı bir değerlendirme mümkün değil
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklığı	0 °C...150 °C
Nominal sıkma torku	7.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	8.9 g
Montaj türü	Alyan anahtarı SW6
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı
Dış contası malzemesi	FPM