


Tek yönlü akış kontrol valfleri

VFOH-LE-A-G14-Q10

Ürün numarası: 578801

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-10
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Çalıştırma türü	manuel
Ayar elemanı	Dış altıgen
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	520 l/dak
Blokaj yönünde standart anma debisi	345 l/dak...535 l/dak
Ortam sıcaklığı	0 °C...150 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar
Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	840 l/dak
Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi	635 l/dak...790 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...150 °C
Akışkan sıcaklığı	0 °C...150 °C
Nominal sıkma torku	5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	48 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	FPM
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Gevşetme halkası malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Ayar vidası malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik

Özellik	Değer
Döner eklem malzemesi	Pirinç nikel kaplı