



Solenoid valf

CM-5/2-1/4-CH

Ürün numarası: 5960

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1400 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	Bağlantı plakası
Çalışma basıncı	1.5 bar...10 bar
Geri alma türü	pnömatik yay
Nominal genişlik	6.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Manuel kumanda	basmalı
Kontrol türü	pilot kumandalı
Maks. anahtarlama frekansı	40 Hz
Açma anahtarlama süresi	28 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	bağlantı plakasında
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Kontrol havası bağlantısı 14	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Diyafram malzemesi	PUR