

Çatal mafsal SG-M12X1,25

Ürün numarası: 6145

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | M12x1,25 |
| Karşılık geldiği norm | DIN 71752 ISO 8140 |
| Dişli bağlantı | Dişi diş M12x1,25 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...150 °C |
| Maks. yük kapasitesi | 1.5 kN |
| Ürün ağırlığı | 166 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Cıvata malzemesi | Çelik galvanize |
| Çatal malzemesi | Çelik galvanize |
| Somun malzemesi | Çelik galvanize |