

## Körleme parçası CV-PK-3-B

Ürün numarası: 6213

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Hazne boyutu	10
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için Rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	TPE-U(PU)