

Hızlı bağlantı CK-1/4-PK-9-KU

Ürün numarası: 6258

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	7.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık kenarı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	5.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G1/4
Pnömatik bağlantı 2	somunlu iç çapı Ø 9 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Vida dişli muylu malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu