

Dağıtıcı bloğu FR-8-1/2

Ürün numarası: 6411

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	18.6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	35 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 10
Ürün ağırlığı	1000 g
Çıkış sayısı	8
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G3/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm