


Çatal mafsal SG-M4

Ürün numarası: 6532

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M4
Standarda dayalı	ISO 8140
Karşılık geldiği norm	DIN 71752
Dişli bağlantı	Dişi diş M4
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	8 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	Çelik galvanize
Çatal malzemesi	Çelik galvanize
Somun malzemesi	Çelik galvanize