



Solenoid valf BMCH-3-3-1/8

Ürün numarası: 6687

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3x3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	elektrikli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	160 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	G1/8
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Tasarım	Yay dönüşlü popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Koruma türü	IP65
Nominal genişlik	2.5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Maks. valf yeri sayısı	3
Kontrol türü	doğrudan
Vakum uygunluğu	evet
Çekme güç tüketimi	30 W
Güç tüketimi tutma	22 W
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	1010 g
Elektrik bağlantısı	Soket
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Gövde malzemesi	Alüminyum