

Dağıtıcı bloğu
FR-4-1/8-B
Ürün numarası: 6701

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	8.6 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...16 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	25 g
Çıkış sayısı	3
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi dış G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm