


Çabuk Egzost Valfi SEU-3/8

Ürün numarası: 6755

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzoz
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G3/8
Montaj türü	vidalanabilir
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)	2280 l/dak
Normal akış hızı hava tahliyesi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	4680 l/dak
Hava verme standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)	2880 l/dak
Çalışma basıncı	0.2 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	11 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Ses basınç seviyesi	83 dB(A)
Ürün ağırlığı	160 g
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR