


Basma kumandalalı valf TH-3-M5

Ürün numarası: 6758

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	80 l/dak
Pnömatik çalışma bağlantısı	M5
Çalışma basıncı	-0.95 bar...8 bar
Tasarım	Plaka yuvası
Nominal genişlik	2 mm
Kontrol türü	doğrudan
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	8 N
Ürün ağırlığı	37 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	M5
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm