


Pano tipi valf SV-3-M5

Ürün numarası: 6817

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli
Çalıştırma türü	manuel
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	65 l/dak
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar
Tasarım	Yay dönüşlü popet valf
Geri alma türü	mekanik yay
Nominal genişlik	2 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Kontrol türü	doğrudan
Akış yönü	tersine çevrilemez
Örtüşme	pozitif kapsama
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Çalıştırma kuvveti	12 N
Ürün ağırlığı	40 g
Montaj türü	Ön panel montajı geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	M5
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	Plastik Pirinç