


Basınç şalteri SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Ürün numarası: 8000033

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Bağıl basınç
Ölçüm metodu	Pnömatik-elektrikli basınç dönüştürücü
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Anahtarlama çıkışı	temasa dayalı
Anahtarlama fonksiyonu	Sabit histerezisli eşik değer
Anahtarlama elemanı işlevi	Değiştirici
Açma noktası	0.25 bar
Açma noktası maks.	0.4 bar
Kapatma noktası min.	0.05 bar
Maks. çıkış akımı DC	1000 mA
Minimum yük akımı	24 V'ta 2 mA.
Kısa devre dayanımı	hayır
Çalışma gerilimi aralığı DC	19.2 V...30 V
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu M12x1 Soket EN 60947-5-2'ye göre yuvarlak tasarım
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı	G1/8
Ürün ağırlığı	80 g
Gövde malzemesi	Çelik
Elektrik bağlantısı malzemesi	POM
Ayar seçenekleri	sabit olarak ayarlanmış
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L

