

Moment Dengeleme Bařlantısı DARD-L1-63-S

Ürün numarası: 8001414

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50/63
Radyal sapma +/-	2 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	2500 N
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Çatal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Kayar parça malzemesi	Pirinç
Sigorta malzemesi	Yay çeliğı