

Moment dengeleme bağlantısı DARD-L1-80-S

Ürün numarası: 8001415

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	80
Radyal sapma +/-	2 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...120 °C
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	7000 N
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Çatal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Kayar parça malzemesi	Pirinç
Sigorta malzemesi	Yay çeliği