


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1-D-7-MAXI-A-MPA

Ürün numarası: 8002351

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	80 cm ³
Filtre hassasiyeti	40 µm
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...7 bar
Maks. basınç histerezi	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	8700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2520 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1
Pnömatik bağlantı 2	G1
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC