


Şartlandırıcı kombinasyonu LFR-1/4-DB-7-MINI-KB

Ürün numarası: 8002798

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Genişlik	88 mm
Hava tahliye fonksiyonu	kısıtlamaz
Seri	DB
Çalıştırma türü	manuel
Çalıştırma emniyeti	Asma kilit (opsiyonel) Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Açma/kapama valfi-filtre regülatörü-dağıtıcı modülü
Maks. yoğunlaşma miktarı	13 ml
Regülatör işlevi	Sabit çıkış basıncı ikincil hava tahliyesi ile ters akım davranışı ile ön basınç kompanzasyonu olmadan
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21 psi...145 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. basınç histerezi	0.5 bar
Maks. normal debi	2500 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1900 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C

Özellik	Değer
Ürün ağırlığı	270 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu geçiş deliği ile montaj köşebenti ile
Manometre bağlantısı	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Açma-kapama valfi contaları malzemesi	FPM
Düğme malzemesi	POM
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	PA takviyeli
Piston sürgüsü malzemesi	POM
Kabuk malzemesi	PC