

Bağlantı kablosu NEBV-

Ürün numarası: 8003577

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İlave fonksiyonlar	Tutma akımı azaltımı Koruyucu devre
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Bağlantı frekansı	50
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket Soket, dar
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz açılı
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması ZC, akıllı vida Bağlantı şeması ZC, metrik vida EN 175301-803'e göre C formu bağlantı şeması Sub-D
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	2 25 4 44
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, tasarım	köşeli yuvarlak
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo Soket
Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı	düz açılı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması ZB, akıllı vida M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2 25 3 44
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...230 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...230 V
Kablo uzunluğu	0.5 m...30 m

Özellik	Değer
Kablo özelliği	Standart Enerji zincirleri için uygun
Test koşulları hat	Talep üzerine test koşulları
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB düşük gerilim yönergesine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	PVC TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri