


Bağlantı Rayı|terminal şerit VABM-L1-18W-G38-20-M-G

Ürün numarası: 8004925

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	19 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	20
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	4201 g
Kontrol havası bağlantısı 12/14	G1/8
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım