


**Dağıtıcı**  
**NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4**  
Ürün numarası: 8005310

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                                       | Değer                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Standarda dayalı                              | EN 61076-2-101                                              |
| Tasarım                                       | Kablosuz Y dağıtıcı                                         |
| Dağıtıcı türü                                 | 2'ye 1                                                      |
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz                                             |
| Montaj türü                                   | M2 vida için geçiş deliği ile aksesuarlarla                 |
| Ürün ağırlığı                                 | 27 g                                                        |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Kontrol tarafı                                              |
| Elektrik bağlantısı 1, tasarım                | yuvarlak                                                    |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | Soket                                                       |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz                                                         |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu                        |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 4                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 4                                                           |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü            | Altıgen SW13 ve uzunlamasına tırtıklı vida kilidi dönebilen |
| Elektrik bağlantısı 1, uyumlu montaj tipi     | Dönen/dönmeyen vida kilidiyle uyumlu                        |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Saha cihazı tarafı                                          |
| Elektrik bağlantısı 2, tasarım                | yuvarlak                                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | 2x soket                                                    |
| Elektrik bağlantısı 2, kablo çıkışı           | düz                                                         |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu                        |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 5                                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 4                                                           |
| Elektrik bağlantısı 2, montaj türü            | Altıgen SW13 ve uzunlamasına tırtıklı vida kilidi dönebilen |
| Elektrik bağlantısı 2, uyumlu montaj tipi     | Dönen/dönmeyen vida kilidiyle uyumlu                        |
| Çalışma gerilimi aralığı DC                   | 0 V...30 V                                                  |
| Çalışma gerilimi aralığı AC                   | 0 V...30 V                                                  |
| 40 °C'de akım yükü kapasitesi                 | 4 A                                                         |

| Özellik                           | Değer                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Aşırı gerilim direnci             | 0.8 kV                                                   |
| Koruma türü                       | IP65<br>IP68<br>IP69K                                    |
| Ortam sıcaklığı                   | -25 °C...85 °C                                           |
| Ortam sıcaklığına ilişkin not     | geçiş deliği kullanılarak sabitlendiğinde -10 - 40 °C    |
| Depolama sıcaklığı                | -25 °C...85 °C                                           |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                                           |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu<br>halojensiz<br>fosforik asit ester içermez |
| Kirlenme derecesi                 | 3                                                        |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 2 - orta derece korozyona maruziyet                      |
| Kablo kılıfı malzemesi            | TPE-U(PUR)                                               |
| Kablo kılıfının rengi             | gri                                                      |
| Gövde malzemesi                   | TPE-U(PUR)                                               |
| Gövde rengi                       | siyah                                                    |
| Somun malzemesi                   | Nikel kaplı pirinç                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                                      |
| Fiş kontakları malzemesi          | Altın kaplı bakır alaşımı                                |
| Dişli kovan malzemesi             | Nikel kaplı pirinç                                       |