

Giriş / Çıkış Modülü I/O Modülü CDPX-EA-V2

Ürün numarası: 8023321

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj derinliği	34 mm
Yükseklik	89 mm
Uzunluk	41 mm
Ruhsat	C-tick c UL us - Listelenmiş (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	80 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Dijital girişler, adet	8
Dijital girişler, giriş sinyali gecikmesi	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
Dijital girişler, giriş gerilimi/akımı	24 VDC
Dijital girişler, DOĞRU için nominal değer	12 - 30 VDC
Dijital girişler, YANLIŞ için nominal değer	0 V
Dijital girişler, elektriksel izolasyon	evet
Dijital çıkışlar, sayı	7
Dijital çıkışlar, kontak	1 röle
Dijital çıkışlar, çıkış gerilimi	12 - 30 V DC
Dijital çıkışlar, çıkış akımı	0,5 A
Dijital çıkışlar, elektriksel izolasyon	evet
Dijital çıkışlar, kısa devre dayanımı	evet
Dijital çıkışlar, aşırı yük dayanımı	evet