

# Üç boyutlu portal YXCR-4

Ürün numarası: 8024306

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montaj yüzeylerinin gerekli düzgünlüğü  | 0.1 mm/m                                                                  |
| Montaj yüzeylerinin gerekli paralellığı | 0.1 mm/m                                                                  |
| Montaj konumu                           | yatay                                                                     |
| Tasarım                                 | 3D Kartezyen Eksen Sistemi<br>elektrikli ve pnömatik tahrik modülleri ile |
| Devreye girme süresi                    | 100%                                                                      |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III                                                        |
| Depolama sıcaklığı                      | -20 °C...60 °C                                                            |
| Bağıl nem                               | % 0 - 90                                                                  |
| Ortam sıcaklığı                         | 5 °C...45 °C                                                              |
| Bakım aralığı                           | 2500 km                                                                   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                               |
| Adaptör plaka malzemesi                 | Eloksallı alüminyum<br>Çelik, kaplamalı                                   |
| Montaj braket malzemesi                 | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                           |
| Kablo taşıyıcı malzemesi                | PA takviyeli                                                              |