

P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-25-G12-6-P53

Ürün numarası: 8026223

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	586 g
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım