

Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu VABM-B10-25E-N12-5

Ürün numarası: 8026255

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	5
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1818 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	1/8 NPT
Kontrol havası baęlantısı 14	1/8 NPT
Pnömatik baęlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 5	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım