

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-25E-G12-7-P3

Ürün numarası: 8026284

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İzgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	7
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1896 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12	G1/8
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım