

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-25E-N12-2-P3

Ürün numarası: 8026288

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	726 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Kontrol havası bağlantısı 12	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım