

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-25S-G38-9-P3

Ürün numarası: 8026304

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
İzgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	9
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1202 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Pnömatik bağlantı 3	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım