


# Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu VABM-B10-25S-N38-7-P3

Ürün numarası: 8026311

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Deęer                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü               | 27.5 mm                             |
| Montaj konumu               | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı      | 7                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün aęırlığı               | 964 g                               |
| Montaj türü                 | geçiş delięi ile                    |
| Pnömatik baęlantı 1         | 3/8 NPT                             |
| Pnömatik baęlantı 3         | 3/8 NPT                             |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                         |
| Baęlantı rayı malzemesi     | Dövme alüminyum alaşım              |