


Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu VABM-B10-25S-N38-8-P3

Ürün numarası: 8026312

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	27.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	8
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1083 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik baęlantı 3	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım