


Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu VABM-B10-30E-G34-6

Ürün numarası: 8026363

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	6
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	3684 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Kontrol havası baęlantısı 12	G1/8
Kontrol havası baęlantısı 14	G1/8
Pnömatik baęlantı 1	G3/4
Pnömatik baęlantı 3	G3/4
Pnömatik baęlantı 5	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım