

# Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu VABM-B10-30S-G12-8

Ürün numarası: 8026383

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	8
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	2285 g
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Pnömatik baęlantı 3	G1/2
Pnömatik baęlantı 5	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım