


# Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-30E-N34-8-P3

Ürün numarası: 8026410

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                      | Değer                               |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü                | 32 mm                               |
| Montaj konumu                | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı       | 8                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK  | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu               | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı                | 3913 g                              |
| Montaj türü                  | geçiş deliği ile                    |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | 1/8 NPT                             |
| Pnömatik bağlantı 1          | 3/4 NPT                             |
| Pnömatik bağlantı 3          | 3/4 NPT                             |
| Malzeme hakkında not         | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi      | Dövme alüminyum alaşım              |