

# Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-30S-N12-8-P3

Ürün numarası: 8026428

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü               | 32 mm                               |
| Montaj konumu               | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı      | 8                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı               | 1973 g                              |
| Montaj türü                 | geçiş deliği ile                    |
| Pnömatik bağlantı 1         | 1/2 NPT                             |
| Pnömatik bağlantı 3         | 1/2 NPT                             |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi     | Dövme alüminyum alaşım              |