

Bobin
VACN-N-A1-3A
Ürün numarası: 8029135

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	F
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	F
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,2 VA, tutma gücü 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 4,9 VA, tutma gücü 2,9 VA
Aşırı gerilim direnci	4 kV
Kirlenme derecesi	3
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV TAA000011J
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektrik bağlantısı	A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Plastik Çelik
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç
Sargı malzemesi	Bakır