


Bobin VACN-N-A1-3A-EX2-N

Ürün numarası: 8029138

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	F
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	230 V AC: 50 Hz, toplama gücü 6,9 VA, tutma gücü 4,1 VA 230 V AC: 60 Hz, toplama gücü 5,4 VA, tutma gücü 3,3 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB patlamaya karşı koruma direktifine (ATEX) göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK EX düzenlemelerine göre
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL DC (GB) EPL Gc (GB)
Patlamaya karşı koruma	Zone 2 (ATEX) Bölge 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Bölge 22 (UKEX)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV TAA000011J
ATEX kategorisi, gaz	II 3G
ATEX kategorisi, toz	II 3D
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Ex ortam sıcaklığı	-20°C <= Ta <= +60°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektrik bağlantısı	A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	Plastik Çelik
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç
Sargı malzemesi	Bakır