

Bobin
VACN-N-A1-1
Ürün numarası: 8029144

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	F
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	F
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 0,7 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	DNV TAA000011J
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	95 g
Elektrik bağlantısı	A formu DIN EN 175301-803'e göre
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Plastik Çelik
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç
Sargı malzemesi	Bakır