

Bobin VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

Ürün numarası: 8029145

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	120 V AC: 60 Hz, toplama gücü 10,0 VA, tutma gücü 6,8 VA
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	Sınıf I, Böl. 1 (CA) Sınıf I, Böl. 1 (ABD) Sınıf I, Böl. 2 (CA) Sınıf II, Böl. 1 (CA) Sınıf II, Böl. 1 (ABD) Sınıf III, Böl. 1 (CA) Sınıf III, Böl. 1 (ABD) EPL Gb (US)
Patlamaya karşı koruma	Sınıf I, Böl. 1 (CA) Sınıf I, Böl. 1 (ABD) Sınıf I, Böl. 2 (CA) Sınıf II, Böl. 1 (CA) Sınıf II, Böl. 1 (ABD) Sınıf III, Böl. 1 (CA) Sınıf III, Böl. 1 (ABD) Zone 1 (ABD)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Ex ateşleme koruma sınıfı	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex ortam sıcaklığı	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	207 g
Elektrik bağlantısı	Kablo

Özellik	Değer
Kablo uzunluğu	0.61 m
Montaj türü	tırtıklı somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Plastik Çelik
Sargı malzemesi	Bakır